

HS-BM 560 WT1/8.6

BALLONS COMBINÉS À PRODUCTION D'ECS INSTANTANÉE

Ballon tampon pour compléter des installations de pompe à chaleur. Il sert de séparation de système pour prolonger le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur et à la production d'eau chaude sanitaire simultanée avec un tuyau ondulé en acier inoxydable interne. Ballon système/chauffe-eau normalisé d'une contenance de 560 à 2190 L. Ballon à strates intégrant un chauffe-eau produisant l'eau chaude sanitaire de manière hygiénique selon le procédé du chauffe-eau instantané au moyen d'un tube en acier chromé V4A de 8,6 m² ou 10,2 m². Dimensionné pour une stratification maximale (serpentin serré fort dans la partie la plus basse) et haute disponibilité de l'eau chaude sanitaire (serpentin serré fort dans la zone réservée ECS). Le ballon hygiénique WT 1 dispose de possibilités de raccordement à des corps de chauffe électriques photovoltaïques dans la zone inférieure. Possibilités d'extension et garantie de la disponibilité de l'eau chaude sanitaire avec une cartouche chauffante électrique.

RÉF. PRODUIT: 202941



HS-BM 820 WT1/8.6
Réf. produit: 202942



HS-BM 960 WT1/10.2
Réf. produit: 202943



HS-BM 1000 WT1/10.2
Réf. produit: 202944



HS-BM 1360 WT1/10.2
Réf. produit: 202945



HS-BM 1760 WT1/10.2
Réf. produit: 202947



HS-BM 2190 WT1/10.2
Réf. produit: 202949




HS-BM 1360 WT1/2x8.6

Réf. produit: 202946



HS-BM 1760 WT1/2x8.6

Réf. produit: 202948



HS-BM 2190 WT1/2x8.6


Réf. produit: 202950



Type	HS-BM 560 WT1/8.6	HS-BM 820 WT1/8.6	HS-BM 960 WT1/10.2
Réf. à commander	202941	202942	202943

Caractéristiques techniques

Surface de l'échangeur de chaleur eau chaude sanitaire	8,60 m ²	8,60 m ²	10,20 m ²
Débit de charge maxi. admissible du générateur de chaleur	4,60 m ³ /h	4,60 m ³ /h	4,60 m ³ /h
Hauteur	1980 mm	1900 mm	2120 mm
Hauteur avec isolation thermique	1 980 mm	2 030 mm	2 250 mm
Diamètre sans isolation thermique	650 mm	770 mm	790 mm
Diamètre avec isolation thermique	890 mm	1 010 mm	1 030 mm
Hauteur de basculement	1 940 mm	1 990 mm	2 200 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	120 mm	120 mm	120 mm
Poids	157 kg	181 kg	213 kg



Type	HS-BM 1000 WT1/10.2	HS-BM 1360 WT1/10.2	HS-BM 1760 WT1/10.2
Réf. à commander	202944	202945	202947

Caractéristiques techniques

Surface de l'échangeur de chaleur eau chaude sanitaire	10,20 m ²	10,20 m ²	10,20 m ²
Débit de charge maxi. admissible du générateur de chaleur	4,60 m ³ /h	8,60 m ³ /h	8,60 m ³ /h
Hauteur	1915 mm	2110 mm	2050 mm
Hauteur avec isolation thermique	2 045 mm	2 240 mm	2 180 mm
Diamètre sans isolation thermique	850 mm	950 mm	1 100 mm
Diamètre avec isolation thermique	1 090 mm	1 190 mm	1 340 mm
Hauteur de basculement	2 035 mm	2 240 mm	2 245 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	120 mm	120 mm	120 mm
Poids	213 kg	273 kg	323 kg



Type	HS-BM 2190 WT1/10.2	HS-BM 1360 WT1/2x8.6	HS-BM 1760 WT1/2x8.6
Réf. à commander	202949	202946	202948

Caractéristiques techniques

Surface de l'échangeur de chaleur eau chaude sanitaire	10,20 m ²	17,20 m ²	17,20 m ²
Débit de charge maxi. admissible du générateur de chaleur	8,60 m ³ /h	8,60 m ³ /h	8,60 m ³ /h
Hauteur	2000 mm	2110 mm	2050 mm
Hauteur avec isolation thermique	2 130 mm	2 240 mm	2 180 mm
Diamètre sans isolation thermique	1 250 mm	950 mm	1 100 mm
Diamètre avec isolation thermique	1 490 mm	1 190 mm	1 340 mm
Hauteur de basculement	2 280 mm	2 240 mm	2 245 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	120 mm	120 mm	120 mm
Poids	383 kg	288 kg	343 kg



Type	HS-BM 2190 WT1/2x8.6
------	-------------------------

Réf. à commander	202950
------------------	--------

Caractéristiques techniques

Surface de l'échangeur de chaleur eau chaude sanitaire	17,20 m ²
--	----------------------

Débit de charge maxi. admissible du générateur de chaleur	8,60 m ³ /h
---	------------------------

Hauteur	2000 mm
---------	---------

Hauteur avec isolation thermique	2 130 mm
----------------------------------	----------

Diamètre sans isolation thermique	1 250 mm
-----------------------------------	----------

Diamètre avec isolation thermique	1 490 mm
-----------------------------------	----------

Hauteur de basculement	2 280 mm
------------------------	----------

Épaisseur de l'isolation thermique	120 mm
------------------------------------	--------

Poids	408 kg
-------	--------

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.