


# LA 100 UB

DÉCENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 205773

## Accessoires recommandés

Article	Réf. à commander	Type	Description
	201452	<a href="#"><u>LA 60 BRA</u></a>	Dispositif de coupure pour LA 60 VE-A
	202928	<a href="#"><u>LKA III W</u></a>	Canal intrados
	231104	<a href="#"><u>LWF W 100 VA - 60</u></a>	Traversée murale extérieure
	205830	<a href="#"><u>ZLA 100-H</u></a>	Module de commande asservi à l'hygrométrie
	202929	<a href="#"><u>LKA III SR</u></a>	Canal intrados

## Accessoires de maintenance

Article	Réf. à commander	Type	Description
	201455	<a href="#"><u>FMS G3-5 LA 60</u></a>	Set de nattes filtrantes pour ventilateur d'extraction

**Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro 0844 333 444

**Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour  
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/  
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

**Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être  
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un  
professionnel agréé, qui vous aidera également pour  
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du  
réseau pour l'installation de l'appareil.