












# WPL 13 E I

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 224174

## Ulteriori accessori

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	232805	<b><u>HM Trend</u></b>	Modulo idraulico
	234763	<b>WPKI 5</b>	Installazione compatta
	234764	<b>BBI 5</b>	Installazione compatta
	234349	<b><u>SBBE 302 WP</u></b>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 290 l, Altezza: 1737 mm, Larghezza: 786 mm, Profondità: 852 mm
	234350	<b><u>SBBE 401 WP SOL</u></b>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 395 l, Altezza: 1972 mm, Larghezza: 786 mm, Profondità: 852 mm
	234351	<b><u>SBBE 501 WP SOL</u></b>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 495 l, Altezza: 1972 mm, Larghezza: 786 mm, Profondità: 852 mm
	234647	<b>LSWP 560-4 S</b>	Tubo aria acusticamente ottimizzato, lunghezza 4 m, DN 560, Lunghezza: 4 m
	235949	<b>UP 25/7.5 PCV</b>	Pompa di circolazione, Allacciamento: G 1 1/2
	235950	<b>UP 25/1-8 PCV</b>	Pompa di circolazione
	231044	<b>AWG 600 L</b>	Passaggio a parete con griglia di protezione meteo, termicamente isolato
	003478	<b>Piastra attacco tubo flessibile 560</b>	Piastra di raccordo dei tubi

	229286	<b>PK 10</b>	Pompa di condensa, Max. Altezza di sollevamento: 5 m, Max. Volume trasportato: 500 l/h
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Telecomando, Altezza: 80 mm, Larghezza: 80 mm, Profondità: 30 mm
	074415	<b>SD 25-1</b>	Tubo a pressione, Per dimensione di tubo flessibile a pressione DN: 25, Lunghezza: 1 m, Diametro esterno con isolamento: 80 mm, Attacco lato riscaldamento e sorgente: G 1 1/4
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 290 l, Diametro con isolamento termico: 700 mm, Altezza: 1710 mm
	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	Bollitore ACS, Contenuto nominale: 395 l, Altezza: 1880 mm, Diametro con isolamento termico: 750 mm
	227534	<b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>	Accumulatore acqua calda sanitaria, Contenuto nominale: 495 l, Altezza: 1988 mm, Diametro con isolamento termico: 810 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 415 l, Altezza: 1710 mm, Diametro con isolamento termico: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 720 l, Diametro con isolamento termico: 910 mm, Altezza: 1890 mm
	185460	<b><u>SBP 700 E SOL</u></b>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 703 l, Altezza: 1890 mm, Diametro con isolamento termico: 910 mm
	227564	<b><u>SBP 1000 E</u></b>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 1006 l, Altezza: 2300 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	227566	<b><u>SBP 1000 E SOL</u></b>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 979 l, Altezza: 2300 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm

	229980	<b><u>SBS 601 W</u></b>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 613 l, Altezza: 1665 mm, Diametro con isolamento termico: 970 mm
	229984	<b><u>SBS 601 W SOL</u></b>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 599 l, Altezza: 1665 mm, Diametro con isolamento termico: 970 mm
	229981	<b><u>SBS 801 W</u></b>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 759 l, Altezza: 1830 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	229985	<b><u>SBS 801 W SOL</u></b>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 740 l, Altezza: 1830 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	229982	<b><u>SBS 1001 W</u></b>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 941 l, Altezza: 2240 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm
	229986	<b><u>SBS 1001 W SOL</u></b>	Scalda acqua con bollitore, Contenuto nominale: 916 l, Altezza: 2240 mm, Diametro con isolamento termico: 1010 mm

**Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico 0844 333 444

**I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

**Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare

anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.